

▼ ZUTP1500SE-H



- **Electroválvula con botonera con 6 m de cable para el control remoto de la válvula y operación por una sola persona**
- **Válvula de anulación manual de fácil acceso para liberar la presión en caso de pérdida de energía**
- **Válvula de alivio de seguridad limita la presión de salida**
- **El diseño de la bomba de dos etapas brinda un alto caudal a baja presión, permitiendo un llenado rápido del sistema y un flujo controlado a alta presión, asegurando una operación precisa**
- **El potente motor universal de 1,25 kW brinda la mejor relación rendimiento-peso**
- **El respiradero reemplazable de 10 micrones en el depósito y el filtro de alta presión en línea contribuyen a mantener el aceite limpio para lograr un rendimiento óptimo**
- **El manómetro de 153 mm montado en el panel, con tapa de policarbonato, está incorporado en una carcasa metálica de protección para mejor visibilidad.**

Serie ZUTP

Capacidad de depósito:

4,0 litros

Caudal a presión nominal:

0,33 l/min

Potencia de motor:

1,25 kW

Presión máxima de operación:

1500 bar




Bombas de tensado ZUTP

Las bombas de la serie ZUTP alcanzan una alta presión sin la necesidad de un multiplicador. Esto permite poca necesidad de mantenimiento, resultando en menos costes para el usuario final.

Con Electroválvula

La serie ZUTP1500S con electroválvula operada por botonera es ideal para aplicaciones de tensado de múltiples pernos porque permite ser operada por una sola persona. El operario puede presurizar y despresurizar el tensor directamente desde la botonera.

CAUDAL VS. PRESIÓN DE ACEITE



BOMBA DE ALTA PRESIÓN 1500 bar

Volumen de aceite utilizable (litros)	Tipo de válvula	Modelo ¹⁾	Presión nominal (bar)	Caudal de salida (l/min)		1,25 kW Motor ⁵⁾ (VAC, 1 fase, 50 Hz)	Peso (kg)
				0 bar	1500 bar		
4,0	Electro-válvula	ZUTP1500SB	1500	3,80	0,33	115	29,5
		ZUTP1500SE ²⁾				230 ²⁾	
		ZUTP1500SI ³⁾				230 ³⁾	
4,0	Electro-válvula	ZUTP1500SB-H ⁴⁾	1500	3,80	0,33	115	34,0
		ZUTP1500SE-H ^{2) 4)}				230 ²⁾	
		ZUTP1500SI-H ^{3) 4)}				230 ³⁾	
4,0	Impulso	ZUTP1500B	1500	3,80	0,33	115	29,5
		ZUTP1500E ²⁾				230 ²⁾	
		ZUTP1500I ³⁾				230 ³⁾	

¹⁾ Todos los modelos cumplen con las normas de seguridad CE y todos los requerimiento del instituto TÜV.
²⁾ Enchufe europeo, cumple con la directiva EMC de la CE
³⁾ Con enchufe NEMA 6-15.
⁴⁾ H = con intercambiador de calor
⁵⁾ Nivel sonoro 89 dBA.

